



LINN JAPAN NEWS

2022. vol.9

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

LINN JAPAN NEWS をお送りさせていただきます。

新機能 AirPlay2

次のファームウェアアップデート Davaar 92 により、近年発売開始した最新型 DSM が AirPlay2 に対応することが発表されました。これにより LINN 製品以外と併用して複数の対応デバイスで Apple 社の転送再生機能が使えるようになります。



■対象モデル

KLIMAX DSM/3

ORGANIK アップグレードした KLIMAX DS/DSM

MAJIK DSM/4

2022 年再生産を開始した後の SELEKT DSM



■備考

- ・AirPlay2 を利用するには iOS11.4 以降がインストールされた Apple デバイスである必要があります。
- ・AirPlay2 で Apple Music Lossless を楽しむには iOS14.6 以降である必要があります。
- ・PC での再生には iTunes 12.8 以降、Mac では macOS Catalina 以降が必要です。
- ・AirPlay2 のストリーム解像度は、最大 16bit/44.1kHz です。
- ・お手持ちの SELEKT DSM が対応モデルかを確認するには、Konfig もしくは Manage Systems から基板の型式を確認して下さい。PCAS1110 は対応、PCAS973 は非対応です。
- ・対象モデル以外の DS/DSM では、今まで通り LINN ソフトウェアの“AirPlay コンパチブル”でお楽しみください。

追加情報 **ARKO アーコ トーンアーム**


最新トーンアーム ARKO について、AKITO から変更された機能をご紹介します。

1. 針圧ガイド

ARKO は、LINN のスタティックバランス型トーンアームとしては初めてカウンターウェイトに針圧ダイヤル(目盛)を装備しないトーンアームとなりました。シンプルを極めた設計思想と併せて、ルックスも新スタイルとなったわけですが、設計陣はさりげなく目安となるガイドを用意してくれています。

手に取ると、カウンターウェイトの外周エッジに、ぐるっとノッチ(凹み)が設けられていることに気付くでしょう。このノッチは、小さなノッチ1目盛分で 0.05g、大きなノッチ1目盛分で 0.15g、完全回 1 転で 0.75g の針圧目安としてお使い頂けます。つまり、KENDO の標準針圧 2.0g をかけるためには「2 周と 2/3 回転」させるとほぼ 2.0g となるということです。(偏差 10%)

正確な針圧測定には市販の針圧計をご使用ください！



2. KEEL との親和性

前回の ARKO のご案内の中で、KEEL への搭載にはアームリフターを取り外す必要があるとご案内しましたが、これは間違いで、KEEL にもそのまま搭載できることが確認できました。失礼いたしました。

AKITO では、アームリフターのシリンダー部分が KEEL に接触してしまい正しいポジションにセットアップすることができませんでしたが、ARKO のアームリフターは接触しない位置に変更されたため KEEL に問題なく取り付けることが出来ます。




価格 KENDO 針交換価格

KENDO の針交換価格が決定致しましたのご案内させていただきます。

■交換(トレードイン)対象カートリッジ

KENDO からの針交換... ￥352,000 税込

KRYSTAL、KANDID からの針交換... ￥385,000 税込



価格訂正 LP12 組み合わせ価格

前号のご案内で計算間違いがありました。

お詫びして訂正させていただきます。

■SELEKT LP12 SE

誤) ￥2,645,500 税込

正) ￥2,607,000 税込

■KLIMAX LP12

誤) ￥4,048,000 税込

正) ￥4,103,000 税込



2022 年 7 月 22 日

株式会社リンジャパン www.linn.jp